

Produktdatablad

R-ISM-glidskena BG

VP TS 5000 *



Med integrerad koordinator, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinatör
- Uppställningssystem med integrerad uppställning och rökdetektor
- Montage anslagssida
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Upp till ett gångjärnsavstånd på 2800 mm
- Minsta gångjärnsavstånd 1645 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Integrerad hållmagnet
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Integrerad rökdetektor
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärde
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Driftspänning 230 V AC
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Med fastskruvat glidblock
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	R-ISM-glidskena BG VP TS 5000 *
Matningsspänning	230 V
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Minsta gångjärnsavstånd	1645 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	380 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Längd	2645 mm
Bredd	55 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja



Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80°
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja
Integrerad koordinatör	Ja
Höjdjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-ISM-glidskena BG VP TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar, speciellt för panikutrymningsdörrar. Obs: maximalt X-mått (gångjärnsnitt - uppläggningsyta glidskena) 100 mm inklusive montageplatta	133712	vit RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glidskena BG VP TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar, speciellt för panikutrymningsdörrar. Obs: maximalt X-mått (gångjärnsnitt - uppläggningsyta glidskena) 100 mm inklusive montageplatta	133714	enligt RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glidskena BG VP TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar, speciellt för panikutrymningsdörrar. Obs: maximalt X-mått (gångjärnsnitt - uppläggningsyta glidskena) 100 mm inklusive montageplatta	133713	Rostfrifärgad	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glidskena BG VP TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar, speciellt för panikutrymningsdörrar. Obs: maximalt X-mått (gångjärnsnitt - uppläggningsyta glidskena) 100 mm inklusive montageplatta	133711	Silverfärgad	230 V	2645 x 55 x 30 mm



TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

MONTERINGSMATERIAL

VINKELFÄSTE *

för ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG VP



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste *	för ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG VP	134817	enligt RAL
Vinkelfäste *	för ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG VP	134816	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA *

För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter	118705	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter	118704	Silverfärgad

R-ISM-glidskena BG VP TS 5000 *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.